



안 전 인 증 서

Balluff GmbH

Schurwaldstrasse 9, Neuhausen a.d.F Germany 73765

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭전기기기 (Micropulse displacement transducer)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
BTL5-a-Mb-c-DEXd-(SAe-)f	13-AV4BO-0631

용량·등급	Ex d IIB+H2 T6 24 VDC, Max.4W, -40℃ ≤ Ta ≤ +60℃ (뒤쪽참조)
-------	-----------------------------------------------------------

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2014년 10월 20일

2013.10.14 최초 교부
2014.10.20 동일형식

한국산업안전보건공단 이사장



동 일 형 식 일 램 표

사업장명	Balluff GmbH	개정일자 및 번호	2014.10.20	인증번호			13-AV4BO-0631
형식 및 모델	동일형식 인정범위 및 내역						비 고
BTL5-a-Mb- c-DEXd-(SA e-)f	a(Interface and characteristic, 공급전원 DC24V) 1) Voltage output (0/10V, -10/10V, 0/5V) : A11, G11, B11, E10, B17 2) Current output (0/20mA, 4/20mA) : C10, C17, E10, E17 3) Impulse(Start/Stop): P1 4) SSI(different file formats, resolutions, software types) : S1gh, g: 0~3,6~9, h: 2~5, 8	b(호칭지름, mm) Max 9999	c(플랜지) B, Z, J	d(조임) A, B	e(Special model) SA243, SA266	f(Cable outlet length, m) K*(축과 직각방향), KA*(축방향)	

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]