


**Ergonomische Barcode-Reader mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis**

## FÜR LAGER UND LOGISTIK – PREISGÜNSTIGE HANDHELD- BARCODE-READER BVS HS-Q

Handheld-Reader BVS HS-Q lesen alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes sowie Postcodes in jeder Drehlage (bis zu 40°-Verkipfung) und in Bewegung. Dies auch von Bildschirmen, Displays und leicht spiegelnden Untergründen. Sie eignen sich zum Lesen von Codes auf Dokumenten oder Codelabels und bieten eine gute Leseleistung zum günstigen Preis. Ihre maximale Lesereichweite beträgt 40 cm. Der Reader ist intuitiv und einfach zu bedienen: Code anvisieren und den Reader triggern. Ist der Code erfolgreich erfasst, wird dies durch ein Akustiksignal, eine grüne LED am Reader und einen LED-Spot angezeigt, der auf den gelesenen Code projiziert wird. Die ergonomische Form und maximal 200 g Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies, handschonendes Arbeiten.





## HANDHELD BARCODE READER BVS HS-Q

RS232-Kit		BVS0021
USB-Kit	BVS001W	BVS0020
Lichtart Beleuchtung	LED, rot	LED, rot
Lichtart Zieleinrichtung	LED, 2x, blau	LED, 2x, blau
Schnittstelle	RS232/USB	RS232/USB Bluetooth 3.0/2,4 GHz
Anschlussart	Kabel	drahtlos
Schutzart nach IEC 60529	IP65	IP65
Fallschutz	> 18 Stürze; 1,5 m auf Beton	> 18 Stürze; 1,5 m auf Beton

## ZUBEHÖR

	BAM02JM	BAM02HM		
Beschreibung	Stromversorgung, 12V, EU/IEC für Basisstation	Basisstation für Bluetooth Reader		

## STECKVERBINDER

	BAM02J4	BAM02J5	BAM02J6	BAM02J7
Beschreibung	RS232, gerade, 2 m	RS232, Spirale, 2 m	USB A, gerade, 2 m	USB A, Spirale, 2 m

## Services



Im gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Lösungen können Sie sich auf unsere Unterstützung verlassen: von der Konzeption und Planung Ihrer Projekte über Prüfung und Einrichtung vor Ort bis hin zu Schulung und Support. Für weitere Informationen, besuchen Sie uns online auf [www.balluff.de/services](http://www.balluff.de/services)