

提供经济型方案

BES Q40 电感式传感器

新的Q40电感式传感器是经济型，且可灵活安装于各种输送线应用的产品。它包含两个版本，拥有不同方向的感应面，可以提供灵活安装的选择。选择正前方感应面或是侧方感应面取决于您自身的需求。



多亏了紧凑的外形尺寸设计使得它能够应用于狭小空间的场合。

IP67的防护等级使得它可以应用于粉尘或者潮湿环境下。

传感器为无接触式测量因此无磨损。检测距离为20mm，其精确的开关输出可以保证在任何定位应用中可靠使用。

特点

- 20 mm 检测距离
- 可供灵活安装的两个不同版本
- IP67 防护等级可用于粉尘或潮湿环境
- 节省空间 - 紧凑的外形设计



电感式传感器
UNICOMPACT Q40



	BES052M	BES0555
形式	40 × 40 mm	40 × 40 mm
安装类型	齐平	齐平
开关输出端	PNP, 常开触点	PNP, 常开触点
检测距离	20 mm	20 mm
工作电压	10...30 V DC	10...30 V DC
开关频率	40 Hz ±15 Hz	40 Hz ±15 Hz
防护等级 IEC 60529	IP67	IP67
环境温度	-25...+70 °C	-25...+70 °C
外壳材料	PBT	PBT
连接	2 m PVC 带线	2 m PVC 带线
许可/一致性	CE, cULus, EAC	CE, cULus, EAC

附件



	BAE0004	BAE0007	BAE00LU
描述	DIN 导轨安装, 24V, 1.25 A, IP20	DIN 导轨安装, 24 V, 5 A, IP20	法兰安装, 24V, 1.5 A, IP20

