

Ideal für spezielle Umgebungen

OPTOELEKTRONISCHER SENSOR BOS 18E EDELSTAHL

Die Besonderheiten

- Gehäuse aus Edelstahl 1.4404
- hervorragende Dichtigkeit IP 69K, IP 68
- mit Gewinde oder als Glatthülse verfügbar
- hygienegerecht optimiertes Wash-Down Design
- in allen optischen Funktionsprinzipien erhältlich



OPTOELEKTRONISCHER
SENSOR BOS 18E
EDELSTAHL




Typ	LICHTTASTER	LICHTTASTER	REFLEXLICHTSCHRANKE
Optische Fläche Glas	BOS01KJ	BOS01KH	BOS01KK
Erfassungsbereich	1...0,25 m	1...0,5 m	0...5 m
Lichtart	Rotlicht	Rotlicht	Rotlicht, polarisiert
Gehäuse	Glatthülse	Glatthülse	Glatthülse



Typ	EINWEGLICHTSCHR. S.	EINWEGLICHTSCHR. E.	
Optische Fläche Glas	BOS01KU	BOS01KR	
Erfassungsbereich	0...20 m	0...20 m	
Lichtart	Rotlicht	Rotlicht	
Gehäuse	Glatthülse	Glatthülse	

Sensoren teilweise auch mit Infrarotlicht erhältlich. Infrarotvarianten mit abweichendem Erfassungsbereich.
Weitere Sensoren mit Gewinderohr auf Anfrage Weitere Produkte finden Sie unter: www.balluff.de

ZUBEHÖR



	BAM00UK	BAM00UR	BAM01HE	BAM0219
Typ	Reflektor Ø 84 mm	Reflektor Ø 51 mm chemikalienbeständig	Reflektor 60 × 40 mm chemikalienbeständig	Klemmhalter

STECKVERBINDER



	BCC032F	BCC032Y	BCC0AH2	BCC0AHJ
Typ	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert	M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert High Quality	M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert High Quality